

Technisches Datenblatt

CARINA KLEIN DESIGN 12790

Best.-Nr.:	277 378								
Produkt-Bezeichnung:	CARINA KLEIN DESIGN 12790 farblos								
Angewandte Norm:	DIN EN 166								
Verwendung:	Die Schutzbrille ist ideal für Werksbesucher, Montage- und Laborarbeiter. Sie kann in Verbindung mit Halbmasken oder filtrierenden Halbmasken getragen werden. Der Schutzbereich ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.								
Beschreibung:	Die Schutzbrille umschließt den Augenbereich.								
Materialien:	<table> <tr> <td>Brillenkörper</td><td>Polyamid</td></tr> <tr> <td>Seitenschutz</td><td>Polycarbonat</td></tr> <tr> <td>Befestigungsschraube</td><td>Metall</td></tr> <tr> <td>Sichtscheibe</td><td>Polycarbonat</td></tr> </table>	Brillenkörper	Polyamid	Seitenschutz	Polycarbonat	Befestigungsschraube	Metall	Sichtscheibe	Polycarbonat
Brillenkörper	Polyamid								
Seitenschutz	Polycarbonat								
Befestigungsschraube	Metall								
Sichtscheibe	Polycarbonat								
Farbe des Tragkörpers:	dunkelblau								
Stärke der Sichtscheibe:	2,3 mm								
Scheibentönung:	klar								
Gewicht:	ca. 36 Gramm								
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm CE-Kennzeichnung Optische Klasse Schutzstufen der Brillenfilter Kurzzeichen für mechanische Festigkeit								
Kennzeichnungs- erklärung:	1 Optische Klasse (besonders hohe Anforderung an die Sehleistung) 2-1.2 Schutzstufen der Brillenfilter (Ultraviolettfilter) FT Mechanische Festigkeit - Stoß mit niedriger Energie bei extremen Temperaturen (-5°C bis 55°C)								
Eigenschaften:	Kratzfest (super anti-scratch) Beschlagfrei (super anti-fog) 99,99 UV-Schutz								
Handhabung:	Schutzbrille erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen und gemäß Gebrauchsanleitung einsetzen.								
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Gebrauchsanleitung beachten.								
Warnhinweis:	Gebrauchsanleitung beachten!								
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 192 („Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“)).								