

Technisches Datenblatt

SFERA/SPA

Best.-Nr.:	466 628																												
Produkt-Bezeichnung:	Vollmaske SFERA/SPA (Klasse 3)																												
Angewandte Norm:	DIN EN 136																												
Verwendung:	In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) und Adapter SPA als Filtergerät, in Verbindung mit Lungenautomat in Überdrucktechnik mit Schraubanschluss M45x3 (DIN EN 148-3) als Isoliergerät, in Verbindung mit Pressluftatmer in Überdrucktechnik mit Schraubanschluss M45x3 (DIN EN 148-3) als Isoliergerät und in Verbindung mit Pressluftatmer mit Einheitssteckanschluss (DIN 58600) und Adapter SPA als Isoliergerät. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.																												
Beschreibung:	Maskenkörper bedeckt das ganze Gesicht.																												
Materialien:	<table><tr><td>Maskenkörper</td><td>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</td></tr><tr><td>Halter für Kopfbänderung</td><td>Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall</td></tr><tr><td>Kopfbänderung</td><td>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</td></tr><tr><td>Trageband</td><td>Polyvinylchlorid</td></tr><tr><td>Innenmaske</td><td>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</td></tr><tr><td>Spannband Innenmaske</td><td>Polyamid</td></tr><tr><td>Steuerventil</td><td>Kautschuk</td></tr><tr><td>Scheibenrahmen</td><td>Polyphenylenoxid</td></tr><tr><td>Wärmeableitblech</td><td>Metall</td></tr><tr><td>Sichtscheibe</td><td>Polycarbonat</td></tr><tr><td>Einatemventil</td><td>Kautschuk</td></tr><tr><td>Überdruckausatemventil</td><td>Kautschuk / Metall</td></tr><tr><td>Anschlussstück</td><td>Glasfaserverstärkter Kunststoff</td></tr><tr><td>Sprechmembrane</td><td>Metall</td></tr></table>	Maskenkörper	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)	Halter für Kopfbänderung	Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall	Kopfbänderung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)	Trageband	Polyvinylchlorid	Innenmaske	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)	Spannband Innenmaske	Polyamid	Steuerventil	Kautschuk	Scheibenrahmen	Polyphenylenoxid	Wärmeableitblech	Metall	Sichtscheibe	Polycarbonat	Einatemventil	Kautschuk	Überdruckausatemventil	Kautschuk / Metall	Anschlussstück	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Sprechmembrane	Metall
Maskenkörper	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)																												
Halter für Kopfbänderung	Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall																												
Kopfbänderung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)																												
Trageband	Polyvinylchlorid																												
Innenmaske	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)																												
Spannband Innenmaske	Polyamid																												
Steuerventil	Kautschuk																												
Scheibenrahmen	Polyphenylenoxid																												
Wärmeableitblech	Metall																												
Sichtscheibe	Polycarbonat																												
Einatemventil	Kautschuk																												
Überdruckausatemventil	Kautschuk / Metall																												
Anschlussstück	Glasfaserverstärkter Kunststoff																												
Sprechmembrane	Metall																												
Gewicht:	ca. 635 Gramm																												
Einatemwiderstand:	bei 30 l/min, konstanter Flow max. 0,5 mbar (EN 136) bei 95 l/min, konstanter Flow max. 1,5 mbar (EN 136) bei 160 l/min, konstanter Flow max. 2,5 mbar (EN 136)																												
Ausatemwiderstand:	bei 100 l/min, sinusförmiger Flow max. 10,0 mbar (EN 136)																												
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm Herstelljahr und -monat CE-Kennzeichnung Prüfstelle Typidentische Bauteilkennzeichnung																												
Handhabung:	Vollmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehälter nehmen und gemäß Gebrauchsanleitung einsetzen.																												
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.																												
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!																												
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.																												

TD 466628 06-02.16