

## Technisches Datenblatt

**C 607/TR**

<b>Best.-Nr.:</b>	466 609	
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	Vollmaske C 607/TR (Klasse 2)	
<b>Angewandte Norm:</b>	DIN EN 136	
<b>Verwendung:</b>	<p>In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) als Filtergerät, in Verbindung mit Gebläsefiltergerät als Filtergerät, in Verbindung mit Druckluft-Schlauchgerät als Isoliergerät und in Verbindung mit Frischluft-Saugschlauchgerät als Isoliergerät.</p> <p>Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.</p>	
<b>Beschreibung:</b>	Maskenkörper bedeckt das ganze Gesicht.	
<b>Materialien:</b>	Maskenkörper	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)
	Halter für Kopfbänderung	Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall
	Kopfbänderung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)
	Trageband	Polyvinylchlorid
	Innenmaske	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)
	Steuerventil	Kautschuk
	Scheibenrahmen	Polyphenylenoxid
	Wärmeableitblech	Metall
	Sichtscheibe	Verbundglas (Triplex)
	Ein- und Ausatemventil	Kautschuk
	Ausatemventil-Bandschelle	Metall
	Ausatemventilkappe	Polyethylen
	Anschlussstück	Glasfaserverstärkter Kunststoff
	Anschlussstück-Bandschelle	Metall
	Sprechmembrane	Metall
<b>Gewicht:</b>	ca. 620 Gramm	
<b>Einatemwiderstand:</b>	bei 30 l/min, konstanter Flow	max. 0,5 mbar (EN 136)
	bei 95 l/min, konstanter Flow	max. 1,5 mbar (EN 136)
	bei 160 l/min, konstanter Flow	max. 2,5 mbar (EN 136)
<b>Ausatemwiderstand:</b>	bei 160 l/min, konstanter Flow	max. 3,0 mbar (EN 136)
<b>Kennzeichnung:</b>	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm Herstelljahr und -monat CE-Kennzeichnung Prüfstelle Typidentische Bauteilkennzeichnung	
<b>Handhabung:</b>	Vollmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehälter nehmen und gemäß Gebrauchsanleitung einsetzen.	
<b>Bereithaltung:</b>	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.	
<b>Warnhinweis:</b>	Gebrauchsanleitung beachten!	
<b>Verwenderhinweise:</b>	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 190 (bzw. CEN Report 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“)).	

TD 466609 01-04.07